

MOPSTAR 80 / MOPSTAR 100

vaskemaskine til rengøringsbranchen
8 og 10 kg

PW 5084
PW 5104



MOPSTAR 80 / MOPSTAR 100

- Mop-vaskemaskiner
- Kapacitet hhv. 8 kg og 10 kg
- ProfiLine Mop-styring
- Betjeningspanel med enkle symboler samt tekst i display
- SoftCare-tromle
- Variable centrifugeringshastigheder til forskellige restfugtigheder
- G-faktor hhv. 520 og 370
- For-afvandingsproces af mopper
- Doseringsmodul til 6 pumper
- Innovativ afløbsventil
- Efterbehandling af mopper og klude
- Til mopper af bomuld eller mikrofiber
- Startforvalg max. 96 timer



PROGRAMMER PÅ MASKINE:

MOPPER

Standard 60°C
Standard Plus
Termisk desinfektion
Kemisk-termisk desinfektion

KLUDE

Desinfektion Hygiejne
60°C
40°C

PADS

Pods 40°C

FLERE PROGRAMMER BL.A.:

Mop, ny
Mop, efterbehandling
Klude, efterbehandling
Rengøring af maskine
Gardiner
Ready-to-use mop programmer
Køge-/kulørt programmer
Mini

SOFTCARE-TROMLE

Mieles patenterede **SoftCare-tromle** har et reduceret antal huller i tromlevæggen, hvilket giver et minimalt mekanisk slid på tekstilerne.

Mens tekstiler, som vaskes i traditionelle tromler udsættes for tråd-udtræk reduceres dette til et minimum ved vask i en Miele vaskemaskine med SoftCare-tromle.

Resultatet er en optimal og skånsom vask af mopper og klude, hvilket betyder længere levetid.

FOR-AFVANDING AF MOPPER

Lille ændring – stor effekt. Maskinen starter med at centrifugere det beskidte vand og dermed rester af rengøringsmidler ud af de snavsede mopper inden den egentlige vaskeproces startes op.

Klarvasken gennemføres således altid med korrekt sæbekoncentration og uden over-skumning, hvorved et optimalt vaskeresultat opnås.

Endvidere resulterer for-afvandingsprocessen i en optimering af blandingsforholdet mellem rent og tilsmudset vand i forskyl / forvask.


READY-TO-USE MOPPER OG KLUDE

Nemt og enkelt. Fyld maskinen, vælg program og tryk på start....

Mop-vaskemaskinen kan vaske, for-dosere desinfektions- eller rengøringsmidler samt slutcentrifugere til forskellige restfugtigheder i ét og samme programforløb (ready-to-use mopper).

En tidsbesparende proces med optimering af rengøringsmidler, aflastning af personale samtidig med at hudkontakt med desinfektions- og rengøringsmidler undgås.

Ready-to-use programmer forefindes i maskinens programbibliotek (skal aktiveres inden brug).



Betjeningspanel MOPSTAR 80 / MOPSTAR 100

AUTOMATISK DOSERING

Maskinen kan styre 6 doseringspumper samt registrere "tom beholder", hvilket sikrer, at der ikke vaskes uden tilstrækkelig vaske- og desinfektionsmiddel.

MOPSTAR 80 / MOPSTAR 100

Tekniske oplysninger



Typebetegnelse	PW 5084	PW 5104
Mop-vaskemaskine	MOPSTAR 80	MOPSTAR 100
Kapacitet [kg]	8	10
Tromlevolumen [Liter]	80	100
Antal mopper på 50 cm hhv. bomuld / mikrofiber	36 / 47 stk.	45 / 55 stk.
SoftCare-tromle	•	•
Centrifugeringshastighed [max. omdr./min]	1300	1100
g-faktor	520	370
Variable centrifugeringshastigheder / variable restfugtigheder	•	•
Styring, programmer & betjening		
ProfilLine Mop-styring	•	•
Specialprogrammer udviklet til mopper / klude / pads	•	•
Antal faste ready-to-use mop programmer (vask, efterbehandling og var. restfugt)	4	4
Antal faste ready-to-use mop programmer (efterbehandling og variabel restfugt)	4	4
Termisk og kemisk-termisk desinfektionsprogrammer til mopper og klude	•	•
Klude efterbehandling med variabel restfugt	•	•
Program til vask af nye mopper (fibrenes absorberingsevne øges)	•	•
Vaskeproces optimeret til enten bomulds- eller mikrofiber mopper	•	•
Programlængde 'Mop, standard 60°C' (tilslutning til koldt vand)	53 min.	57 min.
Startforvalg	max. 96 timer	max. 96 timer
Optisk interface PC bl.a. til ajourføring af programmer	•	•
Udvalg af sprog (inkl. dansk), som vælges ved indkøring af maskinen	•	•
Betjeningspanel med enkle symboler og tekst i display i det valgte sprog	•	•
Vandtilslutning		
Koldt vand, 1/2" med 3/4" forskruring	•	•
Varmt vand, 1/2" med 3/4" forskruring	•	•
Afløbsventil	•	•
Motor/el-tilslutninger		
Frekvensstyret vekselstrømsmotor	•	•
3N AC 400V 50 Hz	•	•
Opvarmning	el	el
Opvarmning [KW]	6,3	6,3
Total tilslutning [KW]	6,5	6,5
Sikring [A]	3 x 10	3 x 10
Doseringsenhed og tilslutningsmuligheder		
3-rums sæbeskuffe i front	•	•
Automatisk dosering max. 6 pumper	•	•
Registrering af "tom beholder" (ved tilslutning til automatisk dosering)	•	•
Mål, vægt og kabinet		
Udvendige mål H/B/D [mm]	1020/700/727	1020/700/827
Vægt (kg)	140	148
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	nej	nej
Front, sider og topplade i octoblå, gråt betjeningspanel	•	•
Stor lugeåbning (uden lugebælg)	37 cm	37 cm